

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9340.520

OM-Adapter

Stand: 24.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.520 - OM-Adapter mit Zugfederklemmen



Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Artikel-Nr. | SV 9340.520 |
| Material | Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 32 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Tragschienen-Typ | ohne Tragrahmen, 2 x TS 45D |
| Polzahl | 3-polig |
| Abmessung | Breite: 45 mm Höhe: 208 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 1,5 - 6 mm ² |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 2 / 10 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,238 kg |
| Bruttogewicht | 0,266 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,027 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV OM-Adapter, 32 A, 690 V, 3-polig, Zugfederklemme 1,5-6 mm ² , BH: 45x208 mm, Tragschiene 2xTS 45D |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |