

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.324

Anschlussadapter-Ergänzungsset

Stand: 19.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.324 - Anschlussadapter-Ergänzungsset für 4-poligen Aufbau

1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters (SV 9342.310/9342.320) für 4-poligen Aufbau.

Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Artikel-Nr. | SV 9342.324 |
| Produktbeschreibung | 1-poliges Zusatzmodul zur Ergänzung des 3-poligen Anschlussadapters für 4-poligen Aufbau. |
| Material | Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Bemessungsstrom max. | 1.600 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 1~ |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Hinweis | Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig |
| Polzahl | 1-polig |
| Passend für Artikel-Nr. | 9342.320 |
| Abmessung | Breite: 85 mm Höhe: 270 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 5 mm Schienenstärke (B x H) | 65 x 27 mm |

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 65 x 22 mm |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen bei 10 mm Schienenstärke (B x H) | 65 x 22 mm |
| Für Schienenstärke | 240 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,199 kg |
| Bruttogewicht | 1,271 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,136 |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Anschlussadapter, 1600 A, 690 V, 1-polig, Ergänzungsset, für SV 9342320 (Aufbau 4-polig), Klemmraum BH: 65x22/27 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|--|
| Approbationen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

Anschlussadapter 1600A

Anschlussadapter 1600A (Ergänzungsset für 4 poligen Aufbau

für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

Anschlussart

Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm

bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600

System:

Rittal RiLine60