Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9342.500

CB-Geräteadapter

Stand: 21.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.500 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9342.500
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Klemmenabdeckung Nutensteine
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.	160 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 215 mm
Anschluss von Rundleitern	35 - 120 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	18,5 x 15,5 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Passend für Hersteller (Typ)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,799 kg
Bruttogewicht	0,804 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,202
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV CB-Geräteadapter, 160 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

CB Geräteadapter 160A

CB Geräteadapter bis 160A, 3polig, Leitungsabgang oben
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
Technische Daten
Baubreite: 90 mm
Länge: 215 mm
Elektrische Werte
Bemessungsstrom: bis 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
System:
Rittal RiLine60