
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9345.700

CB-Geräteadapter

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9345.700 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9345.700
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Anschlussbänder Nutensteine
Bemessungsstrom max.	630 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Polzahl	3-polig
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Verwendung des Schaltgerätes Siemens VL630 wird zusätzlich die Steckleiste 9342.720 benötigt

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 140 mm Höhe: 345 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)	ABB (S5, T5, T5 UL) Allen Bradley (140U-L) Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A) GE (FG630) Legrand (DPX 630) Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW) OEZ (BH630N, BH630S) Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600) Schrack (MC3) Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64) Terasaki (E630, S630)
Approbationen	UL
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,6 kg
Bruttogewicht	3,808 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	2,44
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV CB-Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern

Approbationen

Approbationen	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK