
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9345.700

# CB-Geräteadapter

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9345.700 - CB-Geräteadapter 3-polig

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9345.700 |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Anschlussbänder<br>Nutensteine |
| Bemessungsstrom max. | 630 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Hinweis | Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät<br>Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen |
| Elektrische Werte UL (SCCR) | 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 |
| Leitungsabgang | oben |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm |
| Polzahl | 3-polig |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Bei Verwendung des Schaltgerätes Siemens VL630 wird zusätzlich die Steckleiste 9342.720 benötigt |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Abmessung | Breite: 140 mm<br>Höhe: 345 mm |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |
| Passend für Hersteller (Typ) | ABB (S5, T5, T5 UL)<br>Allen Bradley (140U-L)<br>Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)<br>GE (FG630)<br>Legrand (DPX 630)<br>Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)<br>OEZ (BH630N, BH630S)<br>Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)<br>Schrack (MC3)<br>Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)<br>Terasaki (E630, S630) |
| Approbationen | UL |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3,6 kg |
| Bruttogewicht | 3,808 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 2,44 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV CB-Geräteadapter, 630 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, mit Anschlussbändern |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |