Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9345.734 CB-Geräteadapter

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9345.734 - CB-Geräteadapter 4-polig

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9345.734
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Kupferrolle Anschlussschrauben
Bemessungsstrom max.	500 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 4~
Leitungsabgang	unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl	4-polig
Abmessung	Breite: 185 mm Höhe: 300 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm
Passend für Hersteller (Typ)	Siemens
Passend für Hersteller (Typ)	Siemens (VL400)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3.36
Bruttogewicht	3.489
Kupferanteil (kg/Stück)	2.103
Zolltarifnummer	85369095

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN	4028177684546
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3