

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9342.300 Anschlussadapter

Stand: 02.05.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.300 - Anschlussadapter

Für Schienensysteme mit 60 mm Mittenabstand.

## Eigenschaften

Best.-Nr.	SV 9342.300
Material	Abdeckung: ABS Chassis: Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Bemessungsstrom max.	800 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)	50 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 600 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Leitungsabgang	unten
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen UL-Approbatation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig Die Bemessungsbetriebsspannung bei DC-Anwendungen ist abhängig von der Sammelschienenanordnung im Sammelschienenhalter 9340.050/9341.050/9342.050
Polzahl	3-polig
Abmessung	Breite: 129 mm Höhe: 246 mm
Anschluss von Rundleitern, feindrätig mit Aderendhülse	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern, mehrdrätig	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

# Eigenschaften

---

Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)	33 x 20 mm
--	------------

---

Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L2)	1000 V (DC)
--------------------------------------	-------------

---

Bemessungsbetriebsspannung (L1 + L3)	1500 V (DC)
--------------------------------------	-------------

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Nettogewicht	1.365
--------------	-------

---

Bruttogewicht	1.58
---------------	------

---

Kupferanteil (kg/Stück)	0.358
-------------------------	-------

---

Zolltarifnummer	85369010
-----------------	----------

---

EAN	4028177503687
-----	---------------

---

ETIM 9	EC001531
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27370304
------------	----------

---

# Approbationen

---

Approbationen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
---------------	--

---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---

---

# Ausschreibungstext

Anschlussadapter 800A

Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600

## Anschlussart

Rundleiter feindrätig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm

Rundleiter mehrdrätig: 95 - 300 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm

bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600

System:

Rittal RiLine60