
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





RX 9360.028 RiLineX Board

Stand: 19.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



RX 9360.028 - RiLineX Board

RiLineX Komplett-Board 800 A inkl. Sammelschienen 30 x 10 mm. Länge 1105 mm für 1200 mm breite Schränke. Vollständig berührungsgeschützt bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X. Horizontal, vertikal und überkopf montierbar. Für Spannung bis 1000 V AC und 1500 V DC. Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA. Kabelführung im Rückbereich möglich. IEC und UL zugelassen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.028
Nutzen	Zeitersparnis durch vollständig digitale Produktdaten
	Weniger Montagezeit dank vormontiertem Komplett-Board
	Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC
	und Gleichstrom bis 1500 V DC
	Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
	Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
	Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
	Einfache Erweiterung und Feldanreihung
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
	E-Cu
Farbe	RAL 35745
	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. integrierten Sammelschienen
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Normen	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
Bemessungsstrom max.	800 A
Bemessungsstrom (UL)	800 A
Elektrische Werte UL (SCCR)	65 kA - 600 V, RMS
	100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
	100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7
	100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
	65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Mittenabstand der Sammelschienen	60 mm
Bemessungsstoßspannung Uimp	12 kV
Bemessungsspannung	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Bemessungsisolationsspannung Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Bemessungsstoßstromfestigkeit lpk	143 kA 143 kA (UL)
Bemessungskurzzeitstromfestigkei t/t	65 kA/500 ms
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Sammelschienenabmessung	30 mm x 10 mm
Polzahl	3-polig
Frequenz der Grundschwingung	5060 Hz
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C
Abmessung	Breite: 1.105 mm Höhe: 246 mm Tiefe: 49 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	14
Bruttogewicht	14.68
Kupferanteil (kg/Stück)	8.838
Zolltarifnummer	85369010

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

EAN	4028177997394
ETIM 9	EC001900

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025