Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.612 RiLineX CB-Geräteadapter

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



RX 9360.612 - RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 250 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite beträgt 105 mm. Die "Universal"-Ausführung mit Schiebemuttern bietet höchste Flexibilität bei der Schaltermontage. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage mit semi-automatischer Anpassung der Schienenstärke zwischen 5 und 10 mm. Ausführung für Leitungsabgang unten.



Eigenschaften

| Artikel-Nr. | RX 9360.612 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ausführung | universal |
| Nutzen | Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem |
| | Board |
| | Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf |
| | Sammelschienenstärke 5/10 mm |
| | Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypen |
| | außerhalb des Schaltschrankes |
| Material | Polyamid (PA 6) |
| | Brandverhalten gemäß UL 94 |
| Farbe | RAL 9005 |
| | RAL 35745 |
| Lieferumfang | Inkl. 3 Anschlussraum-Abdeckungen |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 2XB |
| Bemessungsstoßspannung Uimp | 12 kV |
| Bemessungsspannung | 690 V AC |
| | 690 V DC |
| | 600 V AC (UL) |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1.000 V |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überspannungskategorie | 4 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H) | 15 x 6 mm |
| Polzahl | 3-polig |
| Leitungsabgang | unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M8 |
| Passend für Hersteller (Typ) | Finden Sie ganz einfach den passenden Geräteadapter mit unserer Auswahlhilfe im Bereich Downloads. |
| Passend für Sammelschienensystem | RiLineX RiLine60 |
| Frequenz der Grundschwingung | 5060 Hz |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 1090 % |
| Passend für Sammelschienen | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Betriebstemperaturbereich | -25 °C55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C75 °C |
| Abmessung | Breite: 108,7 mm Höhe: 251,4 mm Tiefe: 62,8 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1.472 |
| Bruttogewicht | 1.474 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.608 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| | |

© Rittal 2025 3

Eigenschaften

ETIM 9 EC001531

Approbationen

| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

© Rittal 2025