### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# RX 9360.720 RiLineX Geräteadapter

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### RX 9360.720 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (25 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.720
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B.
	Motorstarter
	Vorkonfektionierte Anschlussleitung
	Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
	Optionaler Geräteverschiebeschutz
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Einfache Montage
	Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
	RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 12
Bemessungsstrom Rundleiter	25 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	25 A

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Elektrische Werte UL (SCCR)	5 kA - 600 V, RMS, unprotected 100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 22 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 16 A, NKJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 12,5 A, NKJH/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 40 A, NKJH/7
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	160 mm
Polzahl	3-polig
Passend für	RiLineX
Sammelschienensystem	RiLine60
Abmessung	Breite: 45 mm
	Höhe: 239,4 mm
	Tiefe: 36,2 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10
	20 x 5/10
	30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC
	600 V AC (UL)
	600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2
	UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C

© Rittal 2025 3

## Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	1.36
Bruttogewicht	1.39
Kupferanteil (kg/Stück)	0.096
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177997028
ETIM 9	EC001531

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025