

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9344.610 Rahmenklemme

Stand: 30.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.610 - Rahmenklemme für NH-Sicherungslasttrenner

Für NH-Trenner Gr. 1 bis 3 mit Schraubanschluss, zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9344.610
Produktbeschreibung	Zum Direktanschluss von Rund- und Sektorleitern sowie lamellierten Kupferschienen. Geeignet für NH-Sicherungslasttrenner mit Schraubanschluss.
Material	Messingguss
Oberfläche	Vernickelt
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen	Klemmraum-Breite: 20 mm Klemmraum-Höhe: 14 mm
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Für Baugröße	1
Querschnittsbereich Sektorleiter	50 - 150 mm <sup>2</sup>
Anschluss von Rundleitern	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Rundleiter	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	3 Stück
Nettogewicht	0,171 kg
Bruttogewicht	0,175 kg
Zolltarifnummer	73182900

# Eigenschaften

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Produktbeschreibung	SV Rahmenklemme, für NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1 (mit Schraubanschluss), Rundleiteranschluss 35-150 mm <sup>2</sup> , Klemmraum BH: 20x14 mm

## Ausschreibungstext

Rahmenklemme 150 Qmm

Rahmenklemme für NH Trenner Gr.00 bis 3 mit Schraubanschluss

Anschlussart

Rahmenklemme

Rundleiter 35 bis 150 qmm

Sektorleiter 50 bis 150 qmm

Klemmraum für lam. Kupferschiene bis 20 x 3-14 mm

Rittal RiLine NH