Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9345.035 Fuseholder

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9345.035 - Fuseholder 31 A bis 60 A

Fuseholder bis 60 A, 3-polig, einfache Montage auf Gerätetragschienen oder über OM-Geräteadapter auf Sammelschienen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9345.035
Ausführung	Für Sicherungstyp Klasse J
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anschluss für Rundleiter	AWG 1 - 14
Für Sicherungstyp (Class)	J
Bemessungsbetriebsstrom max.	60 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V, 3~
Sicherungsstandard	UL 248-8
Hinweis	Geeignet zur Aufrastmontage auf Gerätetragschienen 35 mm (7,5/15 mm hoch) nach DIN EN 60 715 oder RiLine Geräteadapter- Kombinationen (OM-Adapter/-Träger)
Prüfgrundlage	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Abmessung	Breite: 120 mm Höhe: 118 mm
Anschluss von Rundleitern	2,5 - 50 mm²
Passend für Sicherungen	Durchmesser: 27 mm Länge: 60 mm
Spannungsbereich für Leuchtmelder	110 - 600 V
Elektrische Werte UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7

© Rittal 2025

Eigenschaften

Polzahl	3-polig
Querschnitt Rundleiter	2,5 - 50 mm²
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1.24
Bruttogewicht	1.28
Kupferanteil (kg/Stück)	0.118
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177805408
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3