Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9345.200
Fuseholder

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9345.200 - Fuseholder 61 A bis 400 A

3-polig, für Schienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9345.200
Ausführung	Für Sicherungstyp Klasse J
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7035/7001
Anschluss für Rundleiter	AWG 4/0 - MCM 600
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Hinweis	UL (listed accessory) wird erfüllt bei Einsatz der Fuseholder auf RiLine Sammelschienensystemen
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Für Sicherungstyp (Class)	J
Bemessungsbetriebsstrom max.	200 A
Bemessungsbetriebsstrom (min.)	101 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V, 3~
Sicherungsstandard	UL 248-8
Normen	UL 508
Abmessung	Breite: 210 mm Höhe: 288 mm
Passend für Sicherungen	Durchmesser: 41 mm Länge: 146 mm
Passend für Sammelschienen	Höhe: 5, 10 mm

© Rittal 2026

Eigenschaften

Elektrische Werte UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7
Polzahl	3-polig
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,939 kg
Bruttogewicht	3,94 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	1,389
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Fuseholder, Class J, 101-200 A, 600 V, 3-polig, (60 mm)

Approbationen

Approbationen	C-UR UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)

Ausschreibungstext

Fuseholder Class J, 101 - 200A

Fuseholder Class J, 101 - 200A, 3polig,für
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme , Rundleiter AWG 3/0 - MCM 600
System:
RiLine Class