Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# RX 9363.000

# RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Stand: 06.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# RX 9363.000 - RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | RX 9363.000 |
| Ausführung | Für Montageplattenaufbau |
| Nutzen | Deckel: abschließbar und plombierbar<br>Spannungsprüfung durch separate Öffnung<br>Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs<br>Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten<br>Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung |
| Material | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94<br>Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert |
| Farbe | RAL 9005<br>RAL 35745 |
| Für Montageplattenaufbau | Ja |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M8 |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Sicherungseinsätze | NH 00 |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 1.000 kV |
| Bemessungsbetriebsspannung | 1000 V AC |
| Für NH-Größe | 00 |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Abmessung | Breite: 106 mm<br>Höhe: 194 mm<br>Tiefe: 86,1 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -5 °C...35 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25 °C...70 °C |
| Polzahl | 3-polig |
| Gebrauchskategorie | AC-23B (400 V/160 A)<br>AC-22B (500 V/160 A)<br>AC-21B (690 V/160 A)<br>AC-21B (800 V/63 A)<br>AC-20B (1000 V/160 A)<br>DC-22B (250 V/160 A)<br>DC-21B (440 V/63 A)<br>DC-20B (800 V/160 A)<br>DC-20B (1000 V/160 A) |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 |
| Brandlast | 11,56 MJ/m² |
| Verlustleistung max. | 16 W |
| Verlustleistung je Schmelzeinsatz (max.) | 12 W |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,755 kg |
| Bruttogewicht | 0,785 kg |

© Rittal 2026

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,18 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,07 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Produktbeschreibung | RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 00 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M8. |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | CQC-CCC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>PCF-Deklaration |

# Ausschreibungstext

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 00)

NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 160 A
Leitungsanschluss: Schraube M8
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 106 mm x 194 mm x 105 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363000