

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9346.030

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9346.030 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste



Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | SV 9346.030 |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer |
| Farbe | Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016 |
| Lieferumfang | 3 Befestigungshaken |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 100 mm |
| Leitungsabgang | oben/unten |
| Anschlussart (elektrisch) | Schraube M8 |
| Bemessungsbetriebsstrom max. | 160 A |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Für NH-Größe | 00 |
| Prüfgrundlage | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) |
| Abmessung | Breite: 50 mm Höhe: 400 mm |
| Anschluss von Rundleitern | 2,5 - 95 mm ² |
| Passend für Sammelschienen | Höhe: 5, 10 mm |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Polzahl | 3-polig |
| Querschnitt Rundleiter | 2,5 - 95 mm ² |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1.18 |
| Bruttogewicht | 1.259 |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0.65 |
| Zolltarifnummer | 85365080 |
| EAN | 4028177628779 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | CQC-CCC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |

Ausschreibungstext

NH Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

NH Reiter-Sicherungs-Lastschaltleiste Gr. 00

bis 160A, 3polig, für Abgang oben / unten,
für Sammelschienen mit 100mm Schienenmittelabstand

Anschlussart

Schraube M8,

CU + AL - Leiter 1 x 95qmm oder 2 x 35 qmm

(Kabelschuhe nach DIN EN 60228)

Elektrische Werte

Bemessungsbetriebsstrom Ie: 160A

Bemessungsbetriebsspannung Ue: AC 690 V

Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV

Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom: 100 kA

Schutzart: IP3x im Bedienbereich

Gebrauchskategorie

400V / 160 A: AC-23B,

500 - 690V / 160 A: AC-22B,

System

RiLine NH