

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.104 RiLineX Anreih-Set

Stand: 24.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.104 - RiLineX Anreih-Set für Basismodul

RiLineX Anreih-Set 3-polig in langer Ausführung, zur Boardanreihung zwischen zwei angereihten VX Schränken (Feldanreihung). Ausführung inklusive Berührungsschutzabdeckung vorne und hinten. Das Set wird ohne Schienenverbinder (9365013) geliefert, diese sind im Zubehör erhältlich.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.104
Nutzen	Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen Einfache Montage Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC Umfangreiches Systemzubehör
Material	Polyamid (PA 6) Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 35745
Lieferumfang	Board Endelement links und rechts Boardmodul Abdeckung Boardmodul Bodenplatte Inkl. Befestigungsmaterial
Polzahl	3-polig

# Eigenschaften

---

Passend für Artikel-Nr.	9365.013 9360.110 9360.120 9360.150
Abmessung	Höhe: 240 mm Tiefe: 77 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	1,46 kg
Bruttogewicht	1,481 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,06
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Produktbeschreibung	RiLineX Anreih-Set 3-polig in langer Ausführung, zur Boardanreihung zwischen zwei angereihten Schränken (Feldanreihung). Ausführung inklusive Berührungsschutzabdeckung vorne und hinten. Im Lieferumfang sind jeweils ein Endelement links und rechts sowie eine Bodenplatte, eine Abdeckung und Befestigungsmaterial enthalten. Das Set wird ohne Schienenverbinder geliefert, diese sind separat erhältlich.

# Approbationen

---

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung PCF-Deklaration

# Ausschreibungstext

RiLineX Anreih-Set für Basismodul (lang)

Lange Ausführung zur Boardanreihung  
von Schrank zu Schrank (Feldanreihung),  
inklusive Berührungsschutz mit Frontabdeckung  
und Bodenplatte. Das Anreih-Set erfordert zusätzlich  
die Schienenverbinder 9365.003.

Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.

Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.

IEC- und UL-Zulassung.

Produktdaten

Polzahl: 3-polig

Schienenbreite: 15/20/30 mm

Schienenstärke: 5/10 mm

Bemessungsstrom: 550/800 A

Abmessungen: 210 mm x 246 mm x 49,2 mm (BxHxT)

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG

Typ: 9360104