

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.572

Stromwandler

Stand: 01.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9393.572 - Stromwandler

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.572
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 4 Isolierschutzkappen 2 Primärschienenklemmen 4 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	2 x 100 x 10 80 x 60 50 x 80
Primärstrom	2.500 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 129 mm Höhe: 156 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0,5
Isolierstoffklasse	F

# Eigenschaften

---

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 0.55

Bruttogewicht 0.558

Zolltarifnummer 85043129

EAN 4028177049925

ETIM 9 EC002048

# Approbationen

---

Erklärungen Konformitätserklärung