

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KEL 9408.600 Ex-Gehäuse

Stand: 08.12.2023 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9408.600 - Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür

EX-Gehäuse mit scharnierter Tür, Edelstahl

Eigenschaften

Best.-Nr.	KEL 9408.600
Einsatzgebiete	Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 2014/34/EU Umgebungstemperaturbereich: -30 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit (Ex e), Geräteschutz durch Gehäuse (Ex tb)
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte Silikon-Dichtung Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse Tür Montageplatte
Abmessung	Breite: 800 mm Höhe: 1.000 mm Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	739 mm x 955 mm
Zertifikat IEC EX PTB 09.0035U	Ja
Zertifikat PTB 02 ATEX 1082U	Ja
Grundmaterial	Edelstahl
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 2 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart

Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Type rating nach UL 50E	Type 1,4,12 Type 4X
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	57,8 kg
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177138896
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approbationen

Approbationen	ATEX CQC-CCC IEC Ex UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Herstellereklärung