Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





RX 9360.780 RiLineX Geräteadapter

Stand: 28.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



RX 9360.780 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 54 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Mit montierter, werkzeuglos verstellbarer Tragschiene zur Aufrastmontage der Geräte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	RX 9360.780
Ausführung	mit Anschlussleitung
Nutzen	Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter
	Vorkonfektionierte Anschlussleitung
	Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
	Optionaler Geräteverschiebeschutz
	Aufrastmontage und einfache Einstellung auf
	Sammelschienenstärke 5/10 mm
	Einfache Montage
	Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Material	Polyamid (PA 6)
	Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
	RAL 35745
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 4
Bemessungsstrom Rundleiter	80 A
Bemessungsstrom Rundleiter (UL)	80 A
Leitungsabgang	oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	60 mm
Länge Anschlussleitung	130 mm
Polzahl	3-polig
Passend für	RiLineX
Sammelschienensystem	RiLine60

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 54 mm Höhe: 239,4 mm Tiefe: 36,2 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Passend für Sammelschienen	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bemessungsspannung	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Überspannungskategorie	4
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 2XB
Betriebs-Luftfeuchtigkeit max	90 %
Betriebstemperaturbereich	-5 °C55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	1090 %
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	2.12
Bruttogewicht	2.15
Kupferanteil (kg/Stück)	0.209
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177996984
ETIM 9	EC001531

© Rittal 2025 3

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025