Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





PK 9524.000 Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



PK 9524.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	PK 9524.000
Ausführung	PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen
Produktbeschreibung	Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Material	Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
	Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend
	eingeschäumte PU-Dichtung
	Deckelschrauben: Polyamid
	Isolierstopfen: Polyethylen
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel
	Deckelschrauben
	Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08

© Rittal 2025

Eigenschaften

Abmessung	Breite: 360 mm Höhe: 254 mm Tiefe: 165 mm
Betriebstemperaturbereich	-35 °C80 °C
Grundmaterial	Polycarbonat
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.796
Bruttogewicht	2.02
Zolltarifnummer	94037000
EAN	4028177139893
E-Number Sweden	E3404599
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	C-UL
	DNV-GL
	UL
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat ohne Vorprägung für die Kabeleinführung Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

© Rittal 2025 3

Deckelschrauben: Polyamid Isolierstopfen: Polyethylen Lieferumfang: Deckelschraube

Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben

Zubehör: Wandbefestigungslasche Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66

Schutzart NEMA: NEMA 4X Farbe: Ähnlich RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 360 x 254 x 165 mm

© Rittal 2025 4