## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9627.000 Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 26.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## SV 9627.000 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9627.000
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 10
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Bemessungsstrom max.	40 A
Abmessung	Breite: 72 mm Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 7,5 mm
Passend für Hersteller (Typ)	Eaton PKZ2
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.3
Bruttogewicht	0.385
Kupferanteil (kg/Stück)	0.046
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177140998
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## Approbationen

© Rittal 2025

#### Approbationen

Approbationen	UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

#### Ausschreibungstext

Mini-PLS Geräteadapter 40A

Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig

für Mini PLS Spezial - Sammelschiene

Technische Daten

Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm

Baubreite: 72 mm Länge: 160 mm Tragschiene: 1

Tragschienenhöhe: 7,5 mm

System:

Rittal Mini PLS

© Rittal 2025