Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9629.010

Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9629.010 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9629.010
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 12
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Bemessungsstrom max.	25 A
Abmessung	Breite: 90 mm Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 7,5 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,42 kg
Bruttogewicht	0,515 kg
Kupferanteil (kg/Stück)	0,041
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Mini-PLS Geräteadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 12, BH: 90x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Mini PLS Geräteadapter 25A

Mini PLS Geräteadapter 25A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 12/ ca. 4 qmm
Baubreite: 90 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS