Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.558
Stromwandler

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9393.558 - Stromwandler

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.558
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 2 Isolierschutzkappen 1 Primärschienenklemme 2 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	60 x 15 2 x 50 x 10 40 x 40
Primärstrom	630 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 85 mm Höhe: 108 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0,5
Isolierstoffklasse	F

© Rittal 2026

Eigenschaften

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,295 kg
Bruttogewicht	0,309 kg
Zolltarifnummer	85043129
ETIM 9	EC002048
Produktbeschreibung	SV Stromwandler 630 A, 52 mm

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung