

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9393.562

Stromwandler

Stand: 05.01.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9393.562 - Stromwandler

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9393.562
Ausführung	Ausgangsspannung 333 mV
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 Steckfüße 2 Isolierschutzkappen 1 Primärschienenklemme 2 Gewindestifte
Passend für Sammelschienen	60 x 40
Primärstrom	800 A
Normen	DIN EN 61869-1/2 EN 42600 VDE 0100 DIN EN 50274/VDE 0660-514 DGUV Vorschrift 3
Abmessung	Breite: 96 mm Höhe: 121 mm Tiefe: 30 mm
Betriebstemperaturbereich	-5 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-25 °C...75 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	10...90 %
Frequenz der Grundschwingung	50...60 Hz
Genauigkeitsklasse	0,5
Isolierstoffklasse	F
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0.295
Bruttogewicht	0.301
Zolltarifnummer	85043129
EAN	4028177049468
ETIM 9	EC002048

Approbationen

[Erklärungen](#) [Konformitätserklärung](#)