Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9635.330 Geräteadapter

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9635.330 - Geräteadapter 3-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.330
Ausführung	Comfort
Funktionsweise	Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.	16 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polzahl	3-polig
Elektrische Werte UL	Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 14
Länge Anschlussleitung	160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Tragschienen-Typ	verstellbar
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 34,5 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0.44
Bruttogewicht	0.494

© Rittal 2025

Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0.026
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177817357
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3