

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9635.340

### Geräteadapter

Stand: 23.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9635.340 - Geräteadapter 3-polig

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.340
Ausführung	Comfort
Funktionsweise	Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.	25 A
Bemessungsbetriebsspannung	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Polzahl	3-polig
Elektrische Werte UL	Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC
Anschlussleitungen (AWG)	AWG 12
Länge Anschlussleitung	100 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe	1 / 10 mm
Tragschienen-Typ	verstellbar
Abmessung	Breite: 45 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 34,5 mm
Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,512 kg
Bruttogewicht	0,518 kg

# Eigenschaften

Kupferanteil (kg/Stück)	0,03
Zolltarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeschreibung	SV Geräteadapter (Comfort), 25 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 12 (L: 100 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact)

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK