

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9665.760

Kabeleinführungsflansch

Stand: 07.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SV 9665.760 - Kabeleinführungsflansch für Dachblech

Kabeleinführungsflansche für Dachbleche, mit metrischen Vorprägungen, Dichtmembranen, Einführungsstutzen, oder geschlossen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9665.760
Ausführung	2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63
Produktbeschreibung	Zur einfachen und sicheren Kabeleinführung im Dachbereich.
Material	Isolierstoff
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Dichtung
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M25/M32/M40 1 x M32/M40/M50 2 x M40/M50/M63
Abmessung	Breite: 250 mm Tiefe: 160 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.25
Bruttogewicht	0.281
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177382459
ETIM 9	EC000211

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27142421