

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.090

Montageplatten-Modul

Stand: 13.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.090 - Montageplatten-Modul

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.090
Produktbeschreibung	Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 250 mm Höhe: 300 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Abmessungen Montageplatte (B x H)	188 mm x 266 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1,67 kg
Bruttogewicht	1,72 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV Montageplatten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 2 HE (300 mm), Montageplatte BH: 188x226 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK