

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.140 Montageplatten-Modul

Stand: 12.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.140 - Montageplatten-Modul

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.140
Produktbeschreibung	Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Abmessungen Montageplatte (B x H)	438 mm x 416 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,29 kg
Bruttogewicht	4,3 kg
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV Montageplatten-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm), Montageplatte BH: 438x416 mm

Approbationen

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK