Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# PK 9514.000

# Polycarbonat-Gehäuse PK

Stand: 03.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# PK 9514.000 - Polycarbonat-Gehäuse PK ohne Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | PK 9514.000 |
| Ausführung | PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen |
| Produktbeschreibung | Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C. Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden. |
| Material | Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat<br>Deckel grau: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung<br>Deckelschrauben: Polyamid<br>Isolierstopfen: Polyethylen |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Deckel<br>Deckelschrauben<br>Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben |
| Abmessung | Breite: 180 mm<br>Höhe: 110 mm<br>Tiefe: 90 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| IK-Code | IK08 |
| Betriebstemperaturbereich | -35 °C...80 °C |
| Grundmaterial | Polycarbonat |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 0,786 kg |
| Bruttogewicht | 0,86 kg |
| Zolltarifnummer | 84879090 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 180x110x90 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, ohne Vorprägungen, mit Deckel grau |

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | C-UL<br>DNV<br>UL |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |

# Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse ohne Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel ohne Vorprägungen
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
ohne Vorprägung für die Kabeleinführung

Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Lieferumfang: Deckelschraube
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehör: Wandbefestigungslasche
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Farbe: Ähnlich RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 180 x 110 x 90 mm