Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PK 9521.050

Polycarbonat-Gehäuse PK


Stand: 11.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

PK 9521.050 - Polycarbonat-Gehäuse PK mit Vorprägungen

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	PK 9521.050
Ausführung	PK-Gehäuse mit Deckel geschlossen
Produktbeschreibung	Einsatz im Umgebungstemperaturbereich: -35 °C...+80 °C Die angegebenen Temperaturen können durch die eingebauten Geräte begrenzt werden.
Material	Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Deckelschrauben: Polyamid Isolierstopfen: Polyethylen
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Deckelschrauben Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Abmessung	Breite: 254 mm Höhe: 180 mm Tiefe: 111 mm

Eigenschaften

Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
Schutzart NEMA	NEMA 4X
IK-Code	IK08
Kabeleinführung (Anzahl x Ø)	M20 M25/M32 M32/M40
Anzahl metrischer Vorprägungen	24 x M20 4 x M25/M32 4 x M32/M40
Betriebstemperaturbereich	-35 °C...80 °C
Grundmaterial	Polycarbonat
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,849 kg
Bruttogewicht	0,91 kg
Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	PK Polycarbonat-Gehäuse, BHT: 254x180x111 mm, glasfaserverstärktes Polycarbonat, mit Vorprägungen, mit Deckel grau

Approbationen

Approbationen	C-UL DNV UL
Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Polycarbonat-Gehäuse mit Vorprägungen

Polycarbonat-Gehäuse mit grauem Deckel mit Vorprägungen
Gehäuse: glasfaserverstärktes Polycarbonat
mit Vorprägung für die Kabeleinführung
Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat
umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Deckelschrauben: Polyamid
Isolierstopfen: Polyethylen
Lieferumfang: Deckelschraube
Isolierstopfen für Wandbefestigungs-Schrauben
Zubehör: Wandbefestigungslasche
Schutzart IP nach IEC 60529: IP 66
Schutzart NEMA: NEMA 4X
Farbe: Ähnlich RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 254 x 180 x 111 mm