Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# SV 9627.000

# Mini-PLS Geräteadapter

Stand: 01.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# SV 9627.000 - Mini-PLS Geräteadapter

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SV 9627.000 |
| Material | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Anschlussleitungen (AWG) | AWG 10 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 690 V, 3~ |
| Bemessungsstrom max. | 40 A |
| Abmessung | Breite: 72 mm<br>Höhe: 160 mm |
| Tragschienen Anzahl/Höhe | 1 / 7,5 mm |
| Passend für Hersteller (Typ) | Eaton<br>PKZ2 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Bruttogewicht | 0,385 kg |
| Kupferanteil (kg/Stück) | 0,046 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Produktbeschreibung | SV Mini-PLS Geräteadapter, 40 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 10, BH: 72x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm |

© Rittal 2026

# Approbationen

| | |
|---|---|
| Approbationen | UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

Mini-PLS Geräteadapter 40A

Mini PLS Geräteadapter 40A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 10/ ca. 6 qmm
Baubreite: 72 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5 mm
System:
Rittal Mini PLS

© Rittal 2026