

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9677.315

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.315 - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.315
Ausführung	3-polig schaltbar
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
Farbe	Chassis: RAL 7035 Deckel: RAL 7001 Griff: RAL 7016
Für NH-Größe	3
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Bolzen M12
Polzahl	3-polig
Bemessungsbetriebsspannung	400 V, 3~
Bemessungsbetriebsstrom max.	630 A
Hinweis	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Prüfgrundlage	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Für Wandlereinbau	Ja
Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 830 mm

Eigenschaften

Anschluss von Rundleitern 6 - 240 mm²

Passend für Sammelschienen Höhe: 10 mm

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 6.4

Bruttogewicht 7

Kupferanteil (kg/Stück) 2.47

Zolltarifnummer 85365080

EAN 4028177705562

ETIM 9 EC001046

ECLASS 8.0 27371402

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK