


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9635.425 Motorsteuergerät

Stand: 04.03.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.425 - Motorsteuergerät 3-polig

Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9635.425
Funktionsweise	Zur Steuerung von Motoren als Direkt- oder Wendestarter mit integriertem Überlastschutz Die eingesetzte Hybridtechnik ermöglicht ein verschleißfreies, häufiges Schalten durch Halbleiter Während des Betriebes sorgen mechanische Kontakte für eine geringe Verlustleistung Platzsparender Aufbau durch die geringe Baubreite
Material	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Verlustleistung max.	12 W
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) IEC 61 508 – Motorschutz	2
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) IEC 61 508 - sicheres Abschalten	3
Bemessungsbetriebsspannung	500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemessungsstrom max.	9 A
Hinweis	Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Abmessung	Breite: 22,5 mm Höhe: 160 mm Tiefe: 114 mm
Anschluss von Rundleitern	0,14 - 2,5 mm ²
Stromüberwachung einstellbar	1,5 - 9 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85371091

Eigenschaften

ETIM 9	EC002572
ECLASS 8.0	27370804
Produktbeschreibung	SV Motorsteuergerät 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-polig, Rundleiteranschluss 0,14 - 2,5 mm², BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung