

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 9680.025

## Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 9680.025 - Anreih-Schranksystem VX25

## Schaltleistungschrank

Anreih-Systeme für die Verteilung von elektrischer Energie mit Sicherungs-Lastschaltleisten (Fabrikat ABB oder Jean Müller).



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 9680.025
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schranksgerüst: tauchgrundiert Tür, Dach und Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schranksgerüst Tür Dachblech Rückwand Bodenbleche Frontblenden Verschluss: 3 mm Doppelbart Funktionsraum-Seitenwände Aufnahmegestell für Schaltleisten mit Sicherungen (Fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Schutzart IP nach EN 60 529	Bis IP 2X (abhängig von der Beplankung)

# Eigenschaften

---

Prüfgrundlage	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Abmessung	Breite: 1.000 mm Höhe: 2.200 mm Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	135,2 kg
Bruttogewicht	146,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	333,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	VX Schaltleistenschrank, BHT: 1000x2200x600 mm, Stahlblech

---

# Approbationen

---

Zertifikate	Oberfläche
Erklärungen	Konformitätserklärung

---