
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# VX 9680.408

# Modulschrank

Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# VX 9680.408 - Modulschrank Anreih-Schranksystem VX25

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | VX 9680.408 |
| Material | Stahlblech, 1,5 mm |
| Oberfläche | Schrankgerüst: tauchgrundiert<br>Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Bodenbleche: verzinkt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Schrankgerüst<br>Rückwand<br>Bodenbleche |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung) |
| Prüfgrundlage | IEC 61 439-1/-2<br>IEC 61 641 |
| Abmessung | Breite: 400 mm<br>Höhe: 2.000 mm<br>Tiefe: 800 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 37,2 kg |
| Bruttogewicht | 40,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 113,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | VX Modulschrank, BHT: 400x2000x800 mm, Stahlblech |

# Approbationen

| Zertifikate | Oberfläche |
| --- | --- |