

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9666.110 Montageplatten-Modul

Stand: 27.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.110 - Montageplatten-Modul

Mit Montageplatte, Abdeckung plombierbar.

## Eigenschaften

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                       | SV 9666.110  |
| Produktbeschreibung               | Mögliche Einbautiefe 105 - 140 mm. Abdeckung plombierbar.                                    |
| Material                          | Abdeckung: Polystyrol<br>Montageplatte: Stahlblech, verzinkt                                 |
| Farbe                             | RAL 7035   |
| Lieferumfang                      | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Abmessung                         | Breite: 250 mm<br>Höhe: 600 mm   |
| Baugröße                          | Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 1<br>Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 4                         |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 188 mm x 566 mm  |
| Verpackungseinheit                | 1 Stück  |
| Nettogewicht                      | 2,77 kg  |
| Bruttogewicht                     | 2,92 kg  |
| Zolltarifnummer                   | 94039910   |
| ETIM 9                            | EC001893   |
| ECLASS 8.0                        | 27400608   |
| Produktbeschreibung               | SV Montageplatten-Modul (ISV), 1 BE (250 mm), 4 HE (600 mm),<br>Montageplatte BH: 188x566 mm |

## Approbationen

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK