

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 9680.428

Anreih-Schranksystem VX25

Stand: 24.09.2024 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.428 - Anreih-Schranksystem VX25 Modulschrank

Anreih-Systeme VX, für den Ausbau mit Teiltüren und innerer Unterteilung in Modulbauweise.

Eigenschaften

Best.-Nr.	VX 9680.428
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schranksgerüst: tauchgrundiert Rückwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Bodenbleche: verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schranksgerüst Rückwand Bodenbleche
Schutzart IP nach EN 60 529	Bis IP 54 (abhängig von der Beplankung)
Prüfgrundlage	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 2.200 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht/VE	46,1 kg
Nettogewicht	34
Bruttogewicht	35
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	113,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN	4028177929746
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Zertifikate

Oberfläche

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK