Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.213
Gerätetragschienen-Modul

Stand: 30.10.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9666.213 - Gerätetragschienen-Modul

Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35/15 mm. Abdeckung plombierbar.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.213
Produktbeschreibung	Für den Einbau von Reihenklemmen, Schaltgeräten etc. Mit Tragschienen 35 x 15 mm. Im 25 mm-Maßraster verschiebbar. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 750 mm Höhe: 300 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 3 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 2
Anzahl Tragschienen 35/15	2
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,641 kg
Bruttogewicht	2,841 kg
Zolltarifnummer	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Produktbeschreibung	SV Gerätetragschienen-Modul (ISV), 3 BE (750 mm), 2 HE (300 mm), 2 Tragschienen

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2026