Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9666.440
Leistungsschalter-Modul

Stand: 04.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SV 9666.440 - Leistungsschalter-Modul

Zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter bis 250 A bzw. 630 A.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9666.440
Produktbeschreibung	Geeignet zur Aufnahme marktgängiger Leistungsschalter der Fabrikate ABB, Eaton, Schneider Electric und Siemens. Abdeckung plombierbar.
Material	Abdeckung: Polystyrol Tragschiene: Stahlblech, verzinkt
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 450 mm
Baugröße	Breiteneinheiten (BE) à 250 mm: 2 Höheneinheiten (HE) à 150 mm: 3
Passend für Hersteller (Typ)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,53 kg
Bruttogewicht	2,54 kg
Zolltarifnummer	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Produktbeschreibung	SV Leistungsschalter-Modul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)

© Rittal 2026

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2026