



SV 9683.408

Funktionsraumteiler

Stand: 12.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SV 9683.408 - Funktionsraumteiler für VX

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.408
Ausführung	Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung	Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
Abmessung	Breite: 911 mm Tiefe: 780 mm
Passend für	Breite: = 1.000 mm Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	11.64
Bruttogewicht	11.64
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	44,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

Eigenschaften

EAN 4028177936454

ETIM 9 EC002525

ECLASS 8.0 27400613

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung UK