Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9683.426 Funktionsraumteiler

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9683.426 - Funktionsraumteiler für VX

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.426
Ausführung	Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung	Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mi vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung is die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
Abmessung	Breite: 1.111 mm Tiefe: 580 mm
Passend für	Breite: = 1.200 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	10.24
Bruttogewicht	11.3
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	42,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN	4028177936447
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613

Approbationen

Erklärungen Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3