

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9683.446 Funktionsraumteiler

Stand: 17.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9683.446 - Funktionsraumteiler für VX

Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9683.446
Ausführung	Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung	Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwänden eine Formunterteilung nach Form 1 bis 4. Die Befestigung erfolgt an der Funktionsraum-Seitenwand oder am Schrankprofil. Die integrierten Ausbrüche mit vorgeprägter Ausbruchmöglichkeit dienen zur vertikalen Durchführung von Steuerleitungen oder Kabelkanälen sowie zur Durchführung von Verteil-Sammelschienen oder Verbindungssätzen.
Material	Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Zum Aufbau von Funktionsräumen als innere Formunterteilung ist die Verwendung der Funktionsraum-Seitenwände erforderlich.
Abmessung	Breite: 311 mm Tiefe: 580 mm
Passend für	Breite: = 400 mm Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,56 kg
Bruttogewicht	3,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910

## Eigenschaften

---

ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27400613
Produktbeschreibung	SV Funktionsraumteiler, Breite x Tiefe: 311x580 mm, für VX (Breite x Tiefe: 400x600 mm)

## Approbationen

---

Approbationen	Lloyds Register of Shipping
Erklärungen	Konformitätserklärung UK