

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SV 9690.021

Energiespeicher-Schrank

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9690.021 - Energiespeicher-Schrank VX ESS

Schrankrahmen mit Dachblech, perforierter Tür und Rückwand. Optimal geeignet für einen effizienten und modularen Energiespeicher-Ausbau mit Geräteböden.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9690.021
Ausführung	Ohne Innenausbau
Material	Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm Dachblech: Stahlblech, 1,5 mm Tür: Stahlblech, 1,5 mm Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche	Schrankgerüst: tauchgrundiert Tür, Dach und Rückwand: pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Schrankgerüst Tür und Rückwand, gelocht Dachblech Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 20
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	51 kg
Bruttogewicht	51,9 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	169,87 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261

Eigenschaften

Produktbeschreibung

VX ESS Energiespeicher-Schrank BHT: 600x2000x800 mm, mit Tür, Rückwand

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Energiespeicher-Schrank

600x2000x800 mm, ohne Innenausbau

Ausführung:

Schrankrahmen mit Dach, perforierter Tür und Rückwand

Schrankrahmen:

Metrische Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus geschlossenem und profiliertem Hohlprofil mit Lochung im durchgängigen Maßraster von 25 mm.

Rahmen mit integrierten Blindnietmuttern M6, zur schutzartgerechten Befestigung von Beschlagteilen am Profil.

Alle Profilkanten abgerundet.

Horizontale Profile mit integrierter Rinne oberhalb der PU-Schaum-Dichtung. Umlaufend gleiche Profile mit zwei Montageebenen.

Vierkantlochung rundum für den Einsatz von Käfigmuttern und metrische Schrauben bis M8.

Nach allen Seiten anreihbar.

Belastbar bis 15.000 N

Tür:

Perforiert, mit 85 % freier Belüftungsfläche.

Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im Maßraster von 25 mm und

integrierten Hammerkopfausschnitten für Kabelabfangung.
Mit Stangenverschluss vierfach verriegelt.
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere mit
angeschraubten Anschlägen, Türanschlag wechselbar, mit
unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°
ohne Nacharbeit nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 17 mm.

Dach:

Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung.
Angeschraubt und abnehmbar.

Rückwand:

Perforiert, mit 85 % freier Belüftungsfläche.
Mit aufgeschäumter PU-Schaum-Dichtung und Positionierhilfe.
Angeschraubt und abnehmbar.

Flachteile:

Rückwand und Dachblech sind leitend mit dem Schrankrahmen
verbunden (automatischer Potenzialausgleich) nach DIN 62208
und vorbereitet zur zusätzlichen Befestigung von Erdungs-
bändern.

Zubehör:

Seitenwände, Bodenbleche, Geräteböden und Sockel sind
separat als Zubehör verfügbar.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Tür, Dach, Rückwand und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum einfachen Abruf
relevanter Produkt-Informationen und - Dokumentationen
sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Material:

Schrankgerüst, Dach: Stahlblech 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech 1,5 mm, perforiert
Tür: Stahlblech 1,5 mm, perforiert

Oberflächenausführung:

Dreifache Behandlung der Oberfläche als Korrosionsschutz
und zur Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Schmierstoffen,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmitteln: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung, Lackierung

in RAL 7035, Struktur pulverbeschichtet.

Schutzklasse:

Schutzart nach IEC 60529 (mit montierten Seitenwänden oder in abgedichteter Anreihung, mit Bodenblechen): IP 20

Schlagschutz nach IEC 62262 (mit montierten Seitenwänden):
IK08

Abmessung (B x H x T):

600x2000x800 mm

Fabrikat: Rittal

oder gleichwertig