Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

CS 9750.912

Multifunktionsgehäuse

Stand: 05.09.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)

CS 9750.912 - Multifunktionsgehäuse MFG 12

Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 2-türig, doppelwandig, symmetrisch oder asymetrisch

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9750.912
Produktbeschreibung	Modulares Gehäusesystem zur Außenaufstellung, 2-türig, doppelwandig, symmetrisch oder asymetrisch
Nutzen	Vorbereitet zur Montage eines Wärmetauschers oder eines Direct Air Cooling Systems (DAC)
Material	Aluminium Montageplatte: Aluminium
Oberfläche	Pulverbeschichtet Reinpolyester
Farbe	RAL 7035

Eigenschaften

Lieferumfang	Eingeschweißter Mittelsteg rechte Tür mit Einfachschwenkhebel, ohne Einsatz linke Tür mit Doppelschwenkhebel, rechts ohne Einsatz, links mit Blindeinsatz Türarretierung mittels mechanischen Aufsteller (ca. 155°) Wetterschutzdach, belüftet (Höhe ca. 150 mm) Bodenblech, einteilig mit Kabelverschraubungen: links Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil): 2x M20 und 1x M50, mittig 3x M50 und 2x M63, rechts: 4x M16, 4x M25 und 1x M32, inkl Abdeckstopfen für Kunststoffverschraubung 1 x 19"-Normfeld, durchgehend in Edelstahlausführung Montageplatte Trennwand zwischen Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil) und 19"-Ebene
Optionen	Symmetrisch geteilte Türen Asymmetrisch geteilte Türen Sockel für Multifunktionsgehäuse Wärmetauscher Direct Air Cooling Systems (DAC) Batterieboden Einheit für Energieversorgungs-Unternehmen (EVU-Teil) Stromversorgung
Abmessung	Breite: 1.300 mm Höhe: 1.500 mm Tiefe: 500 mm
Anzahl Türen	2
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Grundmaterial	Aluminium
Verpackungseinheit	1 Stück
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101