

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9765.085

Betonsockel

Stand: 22.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9765.085 - Betonsockel für Outdoor-Gehäuse

Betonsockel für CS Toptec- und Basicgehäuse. Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	CS 9765.085
Produktbeschreibung	Leichtbausatz zur einfachen, Zeit sparenden Montage am Aufstellungsort. Front-/rückseitige Sockelplatte für Zugang bei Service innen verschraubt und abnehmbar.
Material	Leichtbeton
Oberfläche	Unbehandelt
Lieferumfang	1 Grundplatte 2 Seitenteile 2 geteilte Sockelplatten Inkl. Montagematerial und Befestigungsschrauben zum Gehäuseaufbau
Eingrabetiefe	700 mm
Hinweis	Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis zur Artikel-Nr.	Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung	Höhe: 965 mm
Passend für	Gehäusotyp: CS Basicgehäuse Breite: = 800 mm Tiefe: = 600 mm
Passend für Tiefe	600 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	237.5
Bruttogewicht	250
Zolltarifnummer	68109100
EAN	4028177216792

Eigenschaften

ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Ausschreibungstext

Betonsockel für Outdoorgehäuse

Sockel aus Fertigbeton-Flachteilen, passend für Outdoorgehäuse mit der Grundabmessung BxT 800 x 600 mm. Die Eingrabetiefe des 1.000 mm hohen Sockels beträgt ca. 700 mm.

Material: Leichtbeton

Für Gehäuse: BxT 800 x 600 mm