

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CS 9784.540 Outdoor-Basicgehäuse

Stand: 16.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9784.540 - Outdoor-Basicgehäuse

Einwandiges Gehäuse-Systeme, eintürig und zweitürig. Einsatzbereit für alle Anwendungen mit passivem Innenausbau oder geringer Verlustleistung im Outdoor Bereich. Dachkonzept mit umlaufenden Lüftungskiemen



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | CS 9784.540  |
| Produktbeschreibung | Outdoorgehäuse, mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach.  |
| Material            | Aluminium AlMg3  |
| Oberfläche          | Pulverbeschichtet<br>UV-beständiges Reinpolyester  |
| Farbe               | RAL 7035   |
| Lieferumfang        | Einwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert<br>Grundgehäuse mit Bodenblech, dreiteilig<br>25 mm Systemlochung im Dach, Boden, vorne und in der Gehäusetiefe<br>Fronttür(en) mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027<br>Transportsockel mit verschraubten Blenden vorne und hinten<br>Regendach |
| Abmessung           | Breite: 1.200 mm<br>Höhe: 1.200 mm<br>Tiefe: 500 mm  |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Abmessungen                  | Gesamthöhe: 1.355 mm<br>Regendach Breite: 1.250 mm<br>Regendach Höhe: 55 mm<br>Regendach Tiefe: 550 mm<br>Lichte Breite: 1.112 mm<br>Lichte Höhe: 1.112 mm<br>Lichte Tiefe: 449 mm<br>Höhe Sockel: 100 mm |
| Ausführung Mittelsteg        | Mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schlosstüren   |
| Anzahl Türen                 | 2   |
| Type rating nach UL 50E      | Type 3R   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55   |
| IK-Code                      | IK10  |
| Hinweis                      | Gehäuse mit Breite 1200 mm hat zwei 600 mm breite Montagefelder   |
| Grundmaterial                | Aluminium   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 66 kg   |
| Bruttogewicht                | 71 kg   |
| Zolltarifnummer              | 94032080  |
| ETIM 9                       | EC000261  |
| ECLASS 8.0                   | 27180101  |
| Produktbeschreibung          | Outdoor-Basicgehäuse, BHT: 1200x1200x500 mm, Aluminium, mit 100 mm Transportsockel und Regendach, doppeltürig an Frontseite   |

# Approbationen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|-----------------------|

# Ausschreibungstext

Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse, mit Bodenblech 3 teilig, Regendach und Sockel. Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück

gekantet und geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester. Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm Maßraster frontseitig und in der Schranktiefe umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Doppeltüriges Gehäuse mit demontierbarem Mittelsteg, 2 Schloßtüren mit eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder nach DIN 18252. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit Montageplatten, Teilmontageplatten, zölligen und metrischen Profilschienen und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.

Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 1200 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und Regendach

Regendach: BHT: 1250 x 55 x 550 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9784.540