Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SV 9677.900 Anschlussadapter

Stand: 11.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SV 9677.900 - Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.900
Material	Chassis: Glasfaserverstärkter Polyester Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe	RAL 7035
Für Schienensysteme mit Mittenabstand	185 mm
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Schraube M12
Polzahl	3-polig
Bemessungsstrom max.	800 A
Bemessungsbetriebsspannung	690 V, 3~
Hinweis	Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Abmessung	Breite: 100 mm Höhe: 665 mm
Anschluss von Rundleitern	6 - 240 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.5
Bruttogewicht	5
Kupferanteil (kg/Stück)	3.128
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177705289

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3