
# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SV 9677.915 Anschlussblock

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### SV 9677.915 - Anschlussblock

Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SV 9677.915
Produktbeschreibung	Zum Anschluss von Leitungen oder lamellierten Kupferschienen.
Material	Stahlblech, verzinkt E-Cu, verzinnt
Leitungsabgang	oben/unten
Anschlussart (elektrisch)	Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.	1.000 A
Abmessung	Breite: 98 mm
Anschluss von Rundleitern	185 - 300 mm²
Passend für Sammelschienen	Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.2
Bruttogewicht	1.35
Kupferanteil (kg/Stück)	0.893
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85369095
EAN	4028177806344
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

© Rittal 2025

## Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung
	Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025 3