

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CS 9868.550

CS Toptec

Stand: 22.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

CS 9868.550 - CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | CS 9868.550 |
| Ausführung | Mit Ausbruch für Outdoorklimagerät 1,5 kW |
| Produktbeschreibung | Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung. |
| Material | Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3 Regendach: Aluminium |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet UV-beständiges Reinpolyester |
| Farbe | RAL 7035 |

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Lieferumfang | Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027 Seitenwände links und rechts Rückwand Regendach Sockel mit verschraubten Flanschplatten und verschraubten Blenden vorne und hinten |
| Abmessung | Breite: 800 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 800 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 |
| Schutzart NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| IK-Code | IK10 |
| Hinweis | Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet (Außenwand auf Innenwand) CS Toptec ist die Basis für Projektlösungen im Bereich Outdoor. Diese können Sie unter diesen Bestellnummern anfragen: Für Einzelaufstellungen: 9774.099, für Anreihung: 9774.005 |
| Hinweis zur Artikel-Nr. | Zum Verschließen des Ausbruchs wird ein Klimagerät oder ein Adapterblech benötigt |
| Grundmaterial | Aluminium |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 105 kg |
| Bruttogewicht | 112 kg |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | CS TopTec Schrank BHT: 800x1600x800 mm mit Ausbruch für Outdoor-Klimageräte 1,5 kW |

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Toptec-Outdoorgehäuse)

Toptec-Outdoorgehäuse Eintürig, doppelwandig
Mit Ausschnitt für Blue e+ Outdoor Kühlgerät 3185330
oder den Einsatz von Filtern / Lüftern und Abschottung
zur Vermeidung von Luftkurzschlüssen in der Doppelwand.
Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und
allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand
und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette
TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zu Verfügung.
Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
TS 8 Rahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und
Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
Fronttür mit Türarretierung, Schwenkhebelgriff und
Profilhalbzylinder, Schließung BJ20027
Seitenwände links und rechts
Rückwand
Regendach
Sockel mit verschraubten Flanschplatten und
verschraubten Blenden vorne und hinten
Tür:
mit 4-Punkt-Verschluss und Dirak Schwenkhebelgriff
mit ABUS C83N Profilhalbzylinder mit der Schließung BJ20027
Flachteile:
Dach, Tür, Rückwand, Bodenbleche
(2 Flanschplatten, Größe: 340x150 mm)
im Lieferumfang enthalten.
Alle Flachteile aufgedoppelt und geerdet
(Außenwand auf Innenwand).
Material:
Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Flachteile und Sockelblenden: Aluminium, AlMg3
Regendach: Aluminium

Oberflächenausführung:

Pulverbeschichtet

UV-beständiges Reinpolyester

Außenflächen in RAL 7035 Struktur Outdoor
pulverbeschichtet.

Schutzart nach IEC 60 529: IP 55

Schlagschutz nach IEC 62 262: IK10

Abmessungen (B x H x T): 800x1600x800 mm